

WAPO-MAT III 重合装置



昇温係留時間
3ステップで簡単設定

精度抜群
省スペース & 省エネ

サヨナラ、ガス煮沸重合

届出番号: 08B3X00007000051

仕様

電圧: 220 - 240 V

電流: 8 A

出力: 1800 W

重量: 18.5 kg

音量: ≤ 70 dB (A)

水容量: 18.5 ℓ

内寸: 185 x 270 x 380 mm
(幅 x 高さ x 奥行)

※底から70mmが最低水位

外寸: 330 x 460 x 530 mm
(幅 x 高さ x 奥行)



コンパクトなのに大容量かつパワフル

最大9個のハーフフラスコを同時に重合することができます。
道具要らず、お手入れ簡単！



高性能

温度管理、時間管理が正確。自由に設定可能。
重合も同じく通常4床を同時に可能。
長時間低温重合も自由自在！



使い勝手抜群

タッチパネルで自在設定。
必要に応じて、3ステップの重合プログラムを設定できます。
長時間低温重合から短時間昇温係留まで幅広く対応!!



発売元
チヨーワ株式会社

〒316-0002
茨城県日立市桜川町3-9-10
TEL: 0294-32-2581 FAX: 0294-32-2583

ホームページ



Youtube



Twitter



Instagram



CHOWA.DENTAL.MATERIAL